

### 1.67 Asph PHOTOSITIONS GREY ULTRON

		(-) on (-)																		
SPH		-CYL																SPH		
(-)		0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	(-)	
0.00																			0.00	
0.25																			0.25	
0.50																			0.50	
0.75																			0.75	
1.00																			1.00	
1.25																			1.25	
1.50																			1.50	
1.75																			1.75	
2.00																			2.00	
2.25																			2.25	
2.50																			2.50	
2.75																			2.75	
3.00																			3.00	
3.25																			3.25	
3.50																			3.50	
3.75																			3.75	
4.00																			4.00	
4.25																			4.25	
4.50																			4.50	
4.75																			4.75	
5.00																			5.00	
5.25																			5.25	
5.50																			5.50	
5.75																			5.75	
6.00																			6.00	
6.25																			6.25	
6.50																			6.50	
6.75																			6.75	
7.00																			7.00	
7.25																			7.25	
7.50																			7.50	
7.75																			7.75	
8.00																			8.00	
8.25																			8.25	
8.50																			8.50	
8.75																			8.75	
9.00																			9.00	
9.25																			9.25	
9.50																			9.50	
9.75																			9.75	
10.00																			10.00	

NORMAL CYL  
DIA 75 mm

NORMAL CYL  
DIA 70 mm